



ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ ESS-80-GT-G1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 525985

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ทึว้างถ้วยดูดชดเชยความสูง	7.5 mm
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	100 mm
ความกว้างปรกติ	5.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	80 mm
ปริมาณจุกนวม	28.6 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ทรงกลม, ทรงระฆัง
รูปร่างจุกนวม	กลมเล็ก
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70%	245 N
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	245 N
เก็ลียึดแรงบิดสูงสุดที่กระชับ	11 Nm
แรงต้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	99 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสูญญากาศ
การเชื่อมต่อสูญญากาศ	G1/4
สี	สีน้ำตาลแดง
ความแข็งผิ่	72 +/- 5
จุกเกลียววัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	วัลคอลลัน