

# ยางดูดแบบไม่มีตัวต่อ ESV-50-GT หมายเลขชิ้นส่วน: 526002

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ทึว้างถ้วยดูดชุดเขยความสูง             | 8 mm                                              |
| รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ                    | 40 mm                                             |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด               | 50 mm                                             |
| ปริมาณจุกนวม                           | 11.2 cm <sup>3</sup>                              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                        |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | ทรงกลม, ทรงระฆัง                                  |
| รูปร่างจุกนวม                          | กลมลึก                                            |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.95 bar...0 bar                                 |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | -0.7 bar                                          |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C                                    |
| แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70%               | 97 N                                              |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย          | 97 N                                              |
| แรงต้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย     | 30 N                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 9.2 g                                             |
| ประเภทของรัด                           | ผ่านการเชื่อมต่อสูญญากาศ                          |
| สี                                     | สีน้ำตาลแดง                                       |
| ความแข็งฝั่ง                           | 72 +/- 5                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                            |
| ถ้วยดูดวัสดุ                           | วัลคอลลัน                                         |