


**กระบอกสูบสัน**  
**ADV-10-5-P**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 526903

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| อับ                                                | 5 mm                                                     |
| Øลูกสูบ                                            | 10 มม.                                                   |
| การทำให้หมด ๑                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                      |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                               |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                               |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                                     |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | ปราศจาก                                                  |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 40 N                                                     |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 47 N                                                     |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 2.8 g                                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 19 g                                                     |
| ประเภทของรัด                                       | มีรูทะลุ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:               |
| พอร์ทลม                                            | M5                                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                                      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                   |
| วัสดุหุ้ม                                          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อโนไดซ์                          |
| ซีลวัสดุ                                           | NBR<br>TPE-U (PU)                                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                  | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อโนไดซ์                          |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                    | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                     |