

น้ำมันหล่อลื่น  
MS6N-LOE  
หมายเลขชิ้นส่วน: 527675

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | 6                                                            |
| ซีรีส์                                                        | MS                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | แนวตั้ง +/- 5°                                               |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                                        | เครื่องพ่นหมอกมาตรฐานตามสัดส่วน                              |
| ป้องกันถ้วย                                                   | ตะกร้าพลาสติกป้องกัน<br>รวมเป็นเปลือกโลหะ                    |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 1 bar...16 bar                                               |
| การไหลขั้นต่ำสำหรับฟังก์ชันการหล่อลื่น                        | 50 l/min                                                     |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 2500 l/min...7200 l/min                                      |
| อนุญาต                                                        | c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)                               |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้                                            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -10 °C...60 °C                                               |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                            | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                       |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                               |
| ความหนืดของน้ำมัน                                             | ISO VG 32                                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                               |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:              |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | อลูมิเนียมหล่อ                                               |