ข้อต่อสวมเร็ว
KS4-CK-9

หมายเลขชิ้นส่วน: 531683



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	7.4 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทีสมบูรณ์	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...174 psi
อัตราการไหลปกติทีกำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	725 l/min...1197 l/min
การไหลทีกำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778	785.9 l/min...1297.5 l/min
สือปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกียวกับสือปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทำน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	26 g
ข้อต่อลม 1	สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 9 มม. พร้อมน็อตยูเนียน
วัสดุน็อตยูเนียน	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ข้อมูลวัสดุ	ทองเหลืองชุบนิกเกิล