


# เครื่องกำเนิดสุญญากาศ

## VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 532635

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลาवाल                      | 0.7 mm                                         |
| กว้าง                                         | 14.5 mm                                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                             | ตามต้องการ                                     |
| ลักษณะอีเจ็คเตอร์                             | อินไลน์<br>ปริมาณการดูดสูง                     |
| ฟังก์ชันบูรณาการ                              | วาล์วพัลส์อีเจ็คเตอร์ลม                        |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                       | แบบตรง                                         |
| แรงดันใช้งานสำหรับการไหลของปริมาณการดูดสูงสุด | 4 bar                                          |
| แรงดันใช้งาน                                  | 1 bar...8 bar                                  |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน                  | 6 bar                                          |
| ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ          | 32.6 l/min                                     |
| เวลาเต็มอากาศที่แรงดันใช้งานที่ระบุ           | 0.89 s                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม        | ไม่สามารถทำน้ำมันได้                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                               | 0 °C...60 °C                                   |
| คำแนะนำการทำความสะอาด                         | น้ำสบู่                                        |
| ระดับความดันเสียงที่แรงดันใช้งานที่ระบุ       | 78 dB(A)                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | 0 °C...60 °C                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                              | 41 g                                           |
| ประเภทของรัด                                  | การติดตั้งสาย                                  |
| ข้อต่อลม 1                                    | QS-6                                           |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ                          | QS-6                                           |
| วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ                          | อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบโนไคซ์                    |
| วัสดุหมายเหตุ                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| ซีลวัสดุ                                      | NBR                                            |
| วัสดุของหัวจับ                                | ปอม                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                             | PA เสริมแรง<br>POM เสริมแรง                    |

| ลักษณะเฉพาะ           | มูลค่า                  |
|-----------------------|-------------------------|
| วัสดุสกรู             | เหล็ก                   |
| วัสดุหัวฉีด           | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด    |
| การเชื่อมต่อสกรูวัสดุ | ทองเหลือง<br>ชุบนิกเกิล |