

# แผ่นเชื่อมต่อ VMPA1-IC-AP-S-1

หมายเลขชิ้นส่วน: 533395

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| กว้าง                                          | 20.2 mm                                                                           |
| ระยะเวลา                                       | 107.3 mm                                                                          |
| ขว้าง                                          | 10.5 mm                                                                           |
| แรงดันใช้งาน                                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                            |
| ไฟลิตความดัน                                   | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                                                |
| อนุญาต                                         | c UL เรา - ได้รับการยอมรับ (OL)                                                   |
| ป้าย KC                                        | เคซี อีเอ็มซี                                                                     |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                 |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                                                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -5 °C...50 °C                                                                     |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 92 g                                                                              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                              | M8<br>ปลั๊ก                                                                       |
| ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ                  | มีรูทะลุ                                                                          |
| ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14                  | M5                                                                                |
| การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84              | M5                                                                                |
| ข้อต่อลม 1                                     | M7                                                                                |
| ข้อต่อลม 2                                     | M7                                                                                |
| ข้อต่อลม 3                                     | M7                                                                                |
| ข้อต่อลม 4                                     | M7                                                                                |
| ข้อต่อลม 5                                     | M7                                                                                |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                            |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                             | อลูมิเนียมหล่อ                                                                    |