

ท่อพลาสติกเกลียว
PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
 หมายเลขชิ้นส่วน: 533466

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	4.8 m
นอก Ø	12.4 mm
ความยาวบล็อกลูก	1.176 m
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	65 mm
Ø ภายใน	8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางที่คดเคี้ยว	51 mm
จำนวนรอบ	41
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 bar...9 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...130.5 psi
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...60 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	13 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	480 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก G3/8
ข้อต่อลม 2	เกลียวนอก G3/8
สี	สีฟ้า
ความแข็งแรง	A 87 +/-3 D 50 +/-3
วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ	ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุป้องกันการหักงอ	PA
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)