

ตัวเก็บเสียง

U-1/4-20

หมายเลขชิ้นส่วน: 534223

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ขนาดบรรจุ | 20 |
| แรงดันใช้งาน | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| อัตราการไหลที่ความดันบรรยากาศ | 3300 l/min |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| ระดับความดันเสียง | 76 dB(A) |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...70 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 7.7 g |
| พอร์ตกลม | G1/4 |
| วัสดุตัวกันกระแทก | วิชาพลศึกษา |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |