

บอลวาล์ว
VAPB-1/4-F-40-F03
 หมายเลขชิ้นส่วน: 534302

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลวาล์ว 2 ทาง
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	Rp1/4
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ทิศทางสล๊อต = ทิศทางการไหล
รูปแบบการเจาะหน้าแปลน	F03
ภายใน	10 mm
ขนาดที่กำหนดDN	8
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	40
แรงบิดเบรกอะแดปเตอร์ที่วาล์วแรงดันระบุความแตกต่างของแรงดัน PN	5 Nm
แรงบิดเบรกอะแดปเตอร์ที่ความแตกต่างของแรงดัน 1 MPa (10 บาร์, 145 psi)	3.5 Nm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 5211
ปานกลาง	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [...:] ก๊าซเฉื่อย น้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...150 °C
กระแสKv	5.9 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลืองชุบนิเกิล
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	2.0402 CW617N
วัสดุซีลที่นั่ง	PTFE

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ซีลวัสดุ	HNBR ไฟเบอร์
ลูกบอลวัสดุ	ทองเหลือง ฮาร์ดโครมชุบ
วัสดุลูกบอลหมายเลข	2.0401 CW614N
เพลลาวัสดุ	ทองเหลือง
เพลลาหมายเลขวัสดุ	2.0401 CW614N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	500 g
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ