

ปลั๊ก
FBS-RJ45-8-GS
 หมายเลขชิ้นส่วน: 534494

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	33 มม.
ความสูง	41 มม.
ระยะเวลา	20 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	15 g
ข้อกำหนดสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต	ประเภท: CAT.5 เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเดี่ยว: 0.89 - 0.99 มม. AWG 24-26 ควั่นอย่างประณีต
การป้องกันการสัมผัสโดยตรงและโดยอ้อม	PELV
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	4 mm...5.4 mm
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 90 % ไม่ควบแน่น
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
วัสดุสกรู	เหล็ก
ซีลวัสดุ	NBR