


ปลั๊ก
FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B
 หมายเลขชิ้นส่วน: 534497

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	20 มม.
ความสูง	62 มม.
ระยะเวลา	61 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
อินเทอร์เฟซ fieldbus	1x9 เทอร์มินอลที่เข้าสายแบบสปริง
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	5 mm...10 mm
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 ในสภาพการติดตั้ง ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	95 % ไม่ควบแน่น
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
วัสดุเนื้อเยื่อเนย	ทองเหลือง
วัสดุสกรู	เหล็ก
ซีลวัสดุ	NBR