

**โมดูลแยก**  
**MS12N-FRM**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 535040

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | โมดูลสาขา                                      |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 bar...20 bar                                 |
| การไหลปกติในทิศทางการไหลหลัก 1->2      | 25000 l/min...42000 l/min                      |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-::-] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                 |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                 |
| ข้อต่อลม 4                             | 1NPT                                           |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                                 |