

หน้าแปลนหมุน SNCL-16-R3

หมายเลขชิ้นส่วน: 537795

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 21287
ตัวแปร	ป้องกันการกัดกร่อนสูง
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...90 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	21 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุยึด	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด พร้อมฝาครอบป้องกัน
วัสดุบรรจุ	พลาสติก
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง