

# หน้าแปลนหมุน SNCL-20-R3

หมายเลขชิ้นส่วน: 537796

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 20                                         |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                   | ISO 21287                                  |
| ตัวแปร                                 | ป้องกันการกัดกร่อนสูง                      |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -40 °C...90 °C                             |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 38 g                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                     |
| วัสดุยึด                               | โลหะผสมอลูมิเนียมอัด<br>พร้อมฝาครอบป้องกัน |
| วัสดุบรรจุ                             | พลาสติก                                    |
| วัสดุสกรู                              | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                |