

โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ VMPA1-MPM-EMM-8

หมายเลขชิ้นส่วน: 537988

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	4
จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด	8
กระแสตั้งเข้าสูงสุดต่อโซลินอยด์คอยล์	80mA ถึง 25ms
จัดอันดับปัจจุบันที่ลดปัจจุบัน	25 mA หลังจาก 25 ms
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ (ในสภาพพร้อมติดตั้ง)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	20 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS