


ตัวชดเชยช่วงเวลา

FKC-25

หมายเลขชิ้นส่วน: 538715

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	25
ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน +/-	2.5 mm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โหลดสูงสุดระยะสั้นที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/-	3000 N
โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/-	1400 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	119 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ข้อต่อวัสดุ	PA เสริมแรง
วัสดุตัดกลม	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุแผ่น	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด