


# ตัวชดเชยช่วงเวลา

## FKC-40

หมายเลขชิ้นส่วน: 538962

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| ขนาด                                          | 40                            |
| ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน +/-                     | 2.5 mm                        |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B1/B2-L             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | -10 °C...60 °C                |
| โหลดสูงสุดระยะสั้นที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/- | 3000 N                        |
| โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/-  | 1400 N                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                              | 180.2 g                       |
| วัสดุหมายเหตุ                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS        |
| ข้อต่อวัสดุ                                   | PA เสริมแรง                   |
| วัสดุตัดกลม                                   | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง          |
| วัสดุแผ่น                                     | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด          |