

**ปลั๊กชอกเกต**  
**NTSD-GD-9-M12-5POL-RK**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 538999

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                | มูลค่า                          |
|--|---------------------------------|
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                          | 5 พิน<br>ปลั๊กตรง / ขั้วต่อสกรู |
| ความดัน                                    | 3 A                             |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของสายเคเบิลที่อนุญาต | 6 mm...8 mm                     |
| หน้าตัดการเชื่อมต่อ                        | 0.75 mm <sup>2</sup>            |
| ระดับการป้องกัน                            | IP67                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                             | -40 °C...85 °C                  |
| วัสดุหมายเหตุ                              | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS          |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                          | PA                              |
| ที่อยู่อาศัยสี                             | สีดำ                            |