


ตัวกรองเก็บเสียง LFU-1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 539132

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	G1/4
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง +/- 5°
กรองความบริสุทธิ์	1 µm
ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท	หมุนด้วยมือ
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
อัตราการไหลที่ความดันบรรยากาศ	4000 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ลดเสียงรบกวน	ลด 40dB
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความดันเสียง	78 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	190 g
พอร์ตกลม	G1/4
วัสดุที่อยู่อาศัย	PP