

ตัวกระจายลมแบบหลายช่อง GF-1/2-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 539289

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปกติ	15 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...145 psi
กระแสปกติ 1.1-2.1	4440 l/min
มาตรฐานอัตราการไหล 1.2-2.2	7380 l/min
ความเร็วการหมุนสูงสุด	300 rpm
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ใช้ตัวกรองขนาด 5 µm เมื่อใช้งานกับน้ำ สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงตามแนวแกนสูงสุด	100 N
แรงรัศมีสูงสุด	400 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	7380 g
ข้อต่อลม 1	G1/2
ข้อต่อลม 2	G1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลืองชุบนิกเกิล
เพลารัศดู	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง