

ปลั๊กชอกเกต MSSD-EB-M12

หมายเลขชิ้นส่วน: 539712

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	50
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M2.5
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	3 พิน ทำมุมได้ รูปร่าง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803 ดีไซน์สีเหลือง
หัวต่อสายเคเบิล	M12
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	4 mm...6 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	1.5 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...125 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
ซิลิโคน	HNBR