

ปลั๊กชอกเกต
MSSD-V-M16
หมายเลขชิ้นส่วน: 539713

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	50
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M3
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	35 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	3 พิน ทำมุมได้ รูปร่าง B ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803 ดีไซน์สีเหลี่ยม
หัวต่อสายเคเบิล	M16
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	6 mm...8 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.75 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...115 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
สีวัสดุ	HNBR