


ท่อร่วมวาล์วปรับความดัน LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI

หมายเลขชิ้นส่วน: 540040

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	มินิ
ซีรีส์	DB
การป้องกันการดำเนินการ	ปุ่มล็อค
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	บนพีบาร์ วาล์วควบคุมลูกสูบควบคุมโดยตรง
ฟังก์ชันตัวควบคุม	ค่าคงที่แรงดันขาออก ด้วยการระบายอากาศรอง ด้วยพฤติกรรมกระแสนอนกลับ
แรงดันใช้งาน	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.05 MPa...0.7 MPa 0.4 bar...40 bar 7.25 psi...101.5 psi
ความดันอิสระสูงสุด	0.5 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	1000 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	500 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งแผงด้านหน้า พร้อมอุปกรณ์เสริม
ข้อต่อลม 1	G1/2
ข้อต่อลม 2	G1/4
วัสดุปลั๊กสกรู	เหล็ก ชุบสังกะสี
น็อตตัวเว้นวรรควัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วงแหวนปิดผนึกวัสดุ	พีวีซี
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง