



# แผ่นควบคุม VABF-S4-2-R1C2-C-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 540151

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	18 mm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 15407-2
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชันตัวควบคุม	ค่าคงที่แรงดันขาออก ด้วยการระบายอากาศตรง
เกจวัดความดันเสริม	เป็นไปได้
แรงดันใช้งาน	0.6 MPa 6 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 bar...6 bar 7.25 psi...87 psi
แรงดันขาเข้า 1	0.5 bar...10 bar
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
สื่อควบคุม	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	350 g
ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง	บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น
เกจวัดแรงดันการเชื่อมต่อ	พร้อมคลิปหนีบ
แผงควบคุมวัสดุ	PA
ตัวเรือนตัวควบคุมวัสดุ	อลูมิเนียมหล่อ