

**ชุดขับเคลื่อนวาล์ว**  
**VZPR-BPD-22-R38**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 540511

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | บอลวาล์ว 2 ทาง<br>ไดรฟ์หมุนโยก |
| ประเภทการดำเนินการ                     | ไฟฟ้า<br>นิวเมติก              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                     |
| ประเภทของรัด                           | CNOMO<br>ด้วยเกลียวใน          |
| ข้อต่อแบบเข้ามุม                       | Rp3/8                          |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิทช์                 | ทิศทางของลูกบิด = ทิศทางการไหล |
| ขนาดที่กำหนดDN                         | 15                             |
| ไดรฟ์แรงดันใช้งาน                      | 1 bar...8.4 bar                |
| ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN                | 40                             |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -20 °C...150 °C                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...80 °C                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1300 g                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ  |