

จานจ่าย  
VMPA-FB-SP-V  
หมายเลขชิ้นส่วน: 541082

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                           |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                    | 24 V                             |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต      | +/- 25 %                         |
| อนุญาต                                 | c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 200 g                            |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                      | 3 พิน<br>M18                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS           |
| วัสดุหุ้ม                              | PA เสริมแรง                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                   |