


โมดลระหว่างชั้นของตำแหน่ง

DADM-DGC-25-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 541700

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	25
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด
แรงดันใช้งาน	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาหมุนสูงสุด	100 ms
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	0.02 mm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	430 g
ประเภทของรัด	ยึดกับกระบอกสูบ DGC
พอร์ตกลม	QS-4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สกรูหยุด	เหล็ก สังกะสี
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
วัสดุคันโยก	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
คลิป์วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุหนีต	เหล็ก สังกะสี
ปรับละเอียด	2 mm
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่