

# โหนดมัลติพิน VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

หมายเลขชิ้นส่วน: 543412

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN 61984
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	16 สำหรับวาล์ว bistable 32 สำหรับวาล์วโมโนสเตเบิล
กระแสไฟรวมสูงสุด	6 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ตัวต้านทานไฟกระชาก	1.5 kV
พิกัดกระแสที่ 40°C	1 A
ระดับมลพิษ	3
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ระดับความต้านทานการกักกรอง KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกักกรอง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	545 g
ระบบควบคุมไฟฟ้า	หลายขั้ว
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	เต้ารับ / แล็บขั้ว
วัสดุหุ้ม	ปะ
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ