



# แผ่นปิดแรงดันแนวตั้ง VABF-S3-2-L1D1-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 543601

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ   | มูลค่า   |
|---|--|
| ความกว้าง   | 18 mm  |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน  | ISO 15407-1                                    |
| ตำแหน่งการติดตั้ง   | ตามต้องการ                                     |
| การวางซ้อนแนวตั้งแบบนิวเมติก                                  | Shut-off for 1                                 |
| แรงดันใช้งาน  | -0.9 bar...10 bar                              |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 400 l/min                                      |
| สื่อปฏิบัติการ  | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| ระดับการป้องกัน   | IP65<br>NEMA 4                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ  | -5 °C...50 °C                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์  | 212 g  |
| ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง                            | บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ<br>บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น |
| วัสดุหมายเหตุ   | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย   | อลูมิเนียมหล่อ                                 |