

**เมมเบรนแอร์ดรายเออร์**  
**MS4-LDM1-1/4-P10**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 543632

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | 4                                               |
| ซีรีส์                                                        | MS                                              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | แนวตั้ง +/- 5°                                  |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                                        | เครื่องเป่าเมมเบรน                              |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 3 bar...12.5 bar                                |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 100 l/min                                       |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:4:2]  |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | ไม่สามารถทำน้ำมันได้                            |
| การลดจุดแรงดันน้ำค้าง                                         | 20 K                                            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -20 °C...60 °C                                  |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                            | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                          |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:3:2]      |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | 2 °C...50 °C                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | 2 °C...50 °C                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 0.53 kg                                         |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G1/4                                            |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G1/4                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | อลูมิเนียมหล่อ                                  |
| เปลือกวัสดุ                                                   | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                            |