

เมมเบรนแอร์ดรายเออร์ **LDM1-1-D-MAXI-300** หมายเลขชิ้นส่วน: 543673

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	แม็กซ์
ซีรีส์	D
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง +/- 5°
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เครื่องเป่าเมมเบรน
แรงดันใช้งาน	3 bar...12.5 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	300 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
การลดจุดแรงดันน้ำค้าง	20 K
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	2 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	2 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2000 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม ทางเลือก:
ข้อต่อลม 1	G1
ข้อต่อลม 2	G1
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
เปลือกวัสดุ	โลหะผสมอะลูมิเนียมดัด