

หัวต่อเทอร์มินัล  
CPE18-PRS-3/8-2  
หมายเลขชิ้นส่วน: 543839

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| กว้าง                                  | 26 mm                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด                | 2                                         |
| จำนวนสูงสุดของโซนแรงดัน                | 2                                         |
| แรงดันระเบิด                           | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi                |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar    |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -5 °C...50 °C                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                             |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาล์ว          | 2 Nm                                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 353 g                                     |
| บล็อกการเชื่อมต่อประเภทการติดตั้ง      | มีรูทะลุ                                  |
| ประเภทของวาล์วยึด                      | ด้วยเกลียวใน                              |
| ข้อต่อลม 1                             | G3/8                                      |
| ข้อต่อลม 3                             | G3/8                                      |
| ข้อต่อลม 5                             | G3/8                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                      |