


# วาล์วนิรภัยสูญญากาศ ISV-M10

หมายเลขชิ้นส่วน: 545998

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M10
ความสามารถในการตีออกของพัลส์	0.8 MPa 8 bar
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
อัตราการดูดที่ต้องการที่ -0.05 MPa (-0.5 บาร์, -7.25 psi)	2 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	18 g
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
ข้อต่อลม 1	M10
ข้อต่อลม 2	M10
สปริงวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ตัวกรองวัสดุ	บรอนซ์เผา
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด
วัสดุลอย	POM