



แผ่นควบคุม
VABF-S2-1-R3C2-C-10
 หมายเลขชิ้นส่วน: 546086

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	42 mm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 5599-2
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การวางซ้อนแนวตั้งแบบนิวเมติก	เครื่องปรับความดันสำหรับ 4
ฟังก์ชันตัวควบคุม	ค่าคงที่แรงดันขาออก ด้วยการระบายอากาศตรง
เกจวัดความดันเสริม	เป็นไปได้อ
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
แรงดันขาเข้า 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	640 g
ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง	บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น
เกจวัดแรงดันการเชื่อมต่อ	พร้อมคลิปหนีบ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แผงควบคุมวัสดุ	PA
ตัวเรือนตัวควบคุมวัสดุ	อลูมิเนียมหล่อ