


แผ่นจ่ายแรงดันแนวตั้ง

VABF-S2-1-P1A3-G38

หมายเลขชิ้นส่วน: 546093

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	43 mm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 5599-2
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การวางซ้อนแนวตั้งแบบนิวเมติก	การจ่ายแรงดันทางเลือกสำหรับ 1
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	1300 l/min
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งของภาชนะรับความดันอย่างง่ายของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	340 g
ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง	บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ