

แผ่นเชื่อมต่อ VABS-S2-1S-G38-K1

หมายเลขชิ้นส่วน: 546099

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	42 mm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 5599-2
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ควบคุมการจ่ายอากาศ	ภายนอก
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	110 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	24 V
ตัวต้านทานไฟกระชาก	4 kV
พิกัดกระแสที่ 40°C	2 A
ระดับมลพิษ	3
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4 ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	364 g
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	อลูมิเนียมหล่อ