

**ท่อลมพลาสติก**  
**PAN-8X1,25-NT**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 546286

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                  | 8 mm                                                                                                                     |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 43 mm                                                                                                                    |
| Øภายใน                                 | 5.9 mm                                                                                                                   |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 22 mm                                                                                                                    |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับโซฟพลังงาน                                                                                                    |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi                                                    |
| อนุญาต                                 | MOT                                                                                                                      |
| การจำแนกทางทะเล                        | ดูใบรับรอง                                                                                                               |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00                                                                                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                                                                           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...80 °C                                                                                                           |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 0.024 kg/m                                                                                                               |
| พอร์ทลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 8 mm<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 6 มม. พร้อมน็อตยูนิย่น<br>สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 6 มม. |
| สี                                     | ธรรมชาติ                                                                                                                 |
| ความแข็งแรง                            | D 55 +/-3                                                                                                                |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                   |
| วัสดุท่อ                               | TPE-A                                                                                                                    |