


วาล์วพื้นฐาน  
LFMB-D-MIDI-A-U  
หมายเลขชิ้นส่วน: 546445

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ซีรีส์                                 | D                                                            |
| ขนาด                                   | Midi                                                         |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | ตัวกรองไฟเบอร์                                               |
| กรองความบริสุทธิ์                      | 1 µm                                                         |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                   | อัตโนมัติอย่างเต็มที่                                        |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi      |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก        | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [5:4:3]<br>ก๊าซเฉื่อย     |
| ประสิทธิภาพการกรอง                     | 99.99 %                                                      |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                  | 1.45 fl oz (US)                                              |
| ป้องกันถั่ว                            | กรงป้องกันโลหะ                                               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | 33.8 °F...140 °F                                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 14 °F...140 °F                                               |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | 14 °F...140 °F                                               |
| ระดับการแยกอนุภาคละเอียด               | 99 %                                                         |
| ปริมาณน้ำมันตกค้าง                     | 1.35E-05 oz/yd <sup>3</sup>                                  |
| ระดับการแยกตัวของละอองน้ำมัน           | 90 %                                                         |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | แนวตั้ง +/- 5°                                               |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สังกะสีหล่อ                                                  |
| ตัวกรองวัสดุ                           | เส้นใยบอโรซิลิเกต                                            |
| เปลือกวัสดุ                            | PC                                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 22.8 oz                                                      |