

ตัวแปลง
AD-G1-1NPT-I
หมายเลขชิ้นส่วน: 546546

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปกติ	21.4 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 1	90 Nm
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 2	35 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	212.68 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก G1
ข้อต่อลม 2	เกลียวตัวเมีย 1 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สีวัสดุ	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์