

**ตัวแปลง**  
**AD-G3/4-3/4NPT-I**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 546550

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| ความกว้างปรกติ                         | 18.3 mm                       |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.95 bar...10 bar            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                |
| แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 1         | 60 Nm                         |
| แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 2         | 32 Nm                         |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                   | 45 Nm                         |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย       | ± 20 %                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 195.64 g                      |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก G3/4                |
| ข้อต่อลม 2                             | เกลียวตัวเมีย 3/4 NPT         |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS        |
| สีวัสดุ                                | พีวีซี                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าไนซ์                 |