

ตัวแปลง
AD-3/4NPT-G3/4-I
หมายเลขชิ้นส่วน: 546551

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปกติ	19.05 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 1	32 Nm
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 2	60 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	98.13 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวตัวผู้ 3/4 NPT
ข้อต่อลม 2	เกลียวตัวเมีย G3/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สีวัสดุ	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์