


ตัวกรองสุญญากาศ VAF-DB-1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 547261

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวนิ่ง
กรองความบริสุทธิ์	80 µm
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	ใช้งานในระบบสุญญากาศแบบเปิดเท่านั้น
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	8.7 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	71 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย พร้อมตัวยึดผนัง/พื้นผิว
พอร์ทกลม	G1/4
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
ตัวกรองวัสดุ	วิชาพลศึกษา
วัสดุที่อยู่อาศัย	PP เสริมแรง
เปลือกวัสดุ	ปะ
ความสามารถในการดีดออกของพัลส์	7 bar