


เกจสุญญากาศ
VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG
 หมายเลขชิ้นส่วน: 547843

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	63
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ก่องหลัง
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN 837-1
ประเภทของซิลบอนด์ยี่ห้ออื่น	การเคลือบผิว
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon
พื้นที่แสดงผล	-1 bar...0 bar
สเกล	มาตราส่วนเดียว
แรงดันใช้งาน	-1 bar...0 bar
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ปัจจัยโหลดต่อเนื่อง	0.75
ปัจจัยโหลดสลับ	0.66
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	90 g
ระดับความแม่นยำในการวัด	2.5
ประเภทของรัด	ชั้นสกรูได้
พอร์ตลม	R1/4
จุดเกลียววัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุที่อยู่อาศัย	สแตนเลส
ส่วนวัสดุ	HP
วัสดุในการดูหน้าต่าง	HP