


โซ่คัพ

DYSC-12-12-Y1F

หมายเลขชิ้นส่วน: 548014

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
อับ	12 mm
การทำให้หมด ๗	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	กด บทบาทเดียว
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลดทอน	12 mm
แรงกระแทกสูงสุด	1000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	10 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	36000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.05 J
แรงResetting	5 N
แรงแทรกต่ำสุด	35 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	81 g
ช่วงมวล	45 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง