


**โซ่คัพ**  
**DYSW-4-6-Y1F**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 548070

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 4                                         |
| อับ                                    | 6 mm                                      |
| การทำให้หมด ๆ                          | ปรับตัวเอง<br>ลักษณะอ่อนนุ่ม              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | ปราศจาก                                   |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด              | 2 m/s                                     |
| เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง                 | 0.2 s                                     |
| รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด     | 1 s                                       |
| ฟังก์ชัน                               | กด<br>บทบาทเดียว                          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C                            |
| ความยาวลดทอน                           | 6 mm                                      |
| แรงกระแทกสูงสุด                        | 100 N                                     |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ           | 0.8 J                                     |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง          | 7000 J                                    |
| พลังงานตกค้างสูงสุด                    | 0.006 J                                   |
| แรงResetting                           | 0.7 N                                     |
| แรงแทรกต่ำสุด                          | 6.5 N                                     |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 6 g                                       |
| ช่วงมวล                                | 1.2 kg                                    |
| ประเภทของรีด                           | พร้อมน็อตล็อค                             |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                      |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                        | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                      |