

โซ่คัพ
DYEF-M16-Y1F
หมายเลขชิ้นส่วน: 548377

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M16
อับ	4.8 mm
การทำให้หมด ๑	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้านพร้อมตัวหยุดคงที่
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	0.8 m/s
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความยาวลวดทอน	4.8 mm
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	0.25 J
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	104 g
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง