


ฝาครอบ
CPX-M-AK-C
หมายเลขชิ้นส่วน: 548753

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	30 มม.
ความสูง	58 มม.
ระยะเวลา	22 มม.
อนุญาต	UL94 V0
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	54 g
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 ในสภาพการติดตั้ง ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ ชุบนิเกิล
ซิลวัสดุ	NBR
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 90 % ไม่ควบแน่น