

หัวต่อเทอร์มินัล  
CPE14-PRS-3/8-3-NPT  
หมายเลขชิ้นส่วน: 550080

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| กว้าง                                  | 20 mm                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| จำนวนตำแหน่งสายสูงสุด                  | 3                                         |
| จำนวนสูงสุดของโซนแรงดัน                | 2                                         |
| แรงดันระเบิด                           | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi                |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar    |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | 23 °F...122 °F                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 23 °F...122 °F                            |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดสาย            | 0.9 ft-lbf                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 11.4 oz                                   |
| บล็อกการเชื่อมต่อประเภทการติดตั้ง      | มีรูทะลุ                                  |
| ประเภทของสายยึด                        | ด้วยเกลียวใน                              |
| ข้อต่อลม 1                             | 3/8 NPT                                   |
| ข้อต่อลม 3                             | 3/8 NPT                                   |
| ข้อต่อลม 5                             | 3/8 NPT                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                      |