


ห้องข้อต่อ EAMK-A-D60-64C

หมายเลขชิ้นส่วน: 551007

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	637 g
ตัวกระตุ้นหีสอนเตอร์เฟส	D60 D60C
ตัวเรือนคลัตช์หีสอนเตอร์เฟส	64C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS